

**Garant****Pinza di serraggio idraulica ER con ghiera ER32, Ød: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319743 12
GTIN	4062406244057
Classe articolo	31W

**Descrizione****Esecuzione:**

Estremamente flessibile, utilizzabile nella tornitura su supporti statici per pinze di serraggio nonché con utensili motorizzati. Ottime caratteristiche di concentricità radiale.

Per utensili motorizzati con filettatura esterna.

**Vantaggi:**

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

**Uso:**

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

**Descrizione tecnica**

Ø d	12 mm
Filettatura M	M40×1,5
Lunghezza L	58,3 mm
Ø d <sub>2</sub>	50 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio