

**Garant****Portautensili per troncatura eco assiale, destro, PSC 63, Per Altezza tagliente H: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318907 32
GTIN	2050002039544
Classe articolo	36D

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

**Nota:**

Perno di serraggio PSC su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Per Altezza tagliente H	32 mm
Ø Esterno D	96 mm
Spostamento punta-centro f	32,5 mm
Sporgenza totale Dim. A	160 mm
Adattatore	PSC 63
Norma attacco	ISO 26623-2
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili per troncatura

