

**Garant****Mandrino Forma AD, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303670 10     |
| GTIN            | 4062406250201 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).

**Vantaggi:**

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|  |       |
|--|-------|
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 10 mm |
| Ø Esterno D                                  | 35 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A                    | 70 mm                             |
| a  | 1,5 mm                            |
| Adattatore                                 | BT 50 corto                       |
| Norma                                      | DIN 6359                          |
| Norma attacco                              | JIS B6339                         |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Forma                                      | AD                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 μm                            |
| Strategia di truciolatura                  | HPC                               |
| Esecuzione                                 | BT-DC                             |
| Tipo di prodotto                           | Mandrino                          |

---

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 10 mm

309900 10