

Garant**Mandrino Forma AD, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303670 8 |
| GTIN | 4062406250195 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).

Vantaggi:

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------|
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Ø Esterno D | 28 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø Attacco D ₁ | 8 mm |
| a | 1,5 mm |
| Adattatore | BT 50 corto |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Esecuzione | BT-DC |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm

309900 8