



Portafresa con trascinatori frontali Forma A, SK 50 corto, Mandrino di \varnothing d1: 22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301097 22
GTIN	4062406251956
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Attacco fresa compatto.**
- **Maggiore superficie di aderenza.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio fresa.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Descrizione tecnica

Mandrino di \varnothing d ₁	22 mm
\varnothing Esterno D	48 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22

Sporgenza totale Dim. A	35 mm
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali