



## Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB, SK 50 corto, CM interno: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301255 2
GTIN	4062406252274
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro Balluffchip.**

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

$\varnothing$  esterno D: 32 mm

### Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
$\varnothing$ esterno D	32 mm
Cono Morse interno	2
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 8 \mu\text{m}$

Tipo di prodotto

Adattatore per attacchi