



Mandrino per utensili con codolo CM Forma ADB, SK 50 corto, CM interno: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301255 3
GTIN	4062406252281
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

- **Rettificati all'interno e all'esterno.**
- **Con foro Balluffchip.**

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 65 mm

\varnothing esterno D: 40 mm

Descrizione tecnica

Cono Morse interno	3
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
\varnothing esterno D	40 mm
Adattatore	SK 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	$\leq 8 \mu\text{m}$

Tipo di prodotto

Adattatore per attacchi