

Garant**Set di parallele temprate, lato inferiore magnetico, larghe, Lunghezza: 160mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 366321 160 |
| GTIN | 4062406252311 |
| Classe articolo | 31Z |

Descrizione

Esecuzione:**Precisione:** tolleranza altezza $\pm 0,01$ mm; tolleranza larghezza $\pm 0,02$ mm.**Durezza:** 48 HRC.**Vantaggi:**

- **Impiego flessibile grazie ai magneti a barra integrati sul lato inferiore.**
- **Riduzione dei tempi di allestimento.**

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|-------|
| Altezza | 25 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Altezza | 42 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Altezza | 47 mm |
| Larghezza | 10 mm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Numero listelli | 5 paio |
| Tipo di prodotto | Parallele temprate |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| Coppia di parallele temprate, 160×10Lato inferiore magnetico Altezza 47 mm | 366327 47 |
| Coppia di parallele temprate, 160×10Lato inferiore magnetico Altezza 42 mm | 366327 42 |
| Coppia di parallele temprate, 160×10Lato inferiore magnetico Altezza 45 mm | 366327 45 |
| Coppia di parallele temprate, 160×10Lato inferiore magnetico Altezza 37 mm | 366327 37 |
| Coppia di parallele temprate, 160×10Lato inferiore magnetico Altezza 25 mm | 366327 25 |