

Garant GRIDLINE

## Inserto per cassette con boccole portautensili, 26×20G, Per codoli utensili: SK50



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	970708 SK50
GTIN	4062406252618
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

#### Uso:

Da inserire nei cassettei.

#### Verniciatura:

Antracite RAL 7016, **termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).**

#### Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Superficie utile dei cassettei in G: 26×20

Altezza senza boccole portautensili: 145 mm

Numero boccole portautensili: 20

Interasse A: 120 mm

per cassettei con larghezza utile in G: 26

per cassettei con profondità utile in G: 20

### Descrizione tecnica

per cassettei con profondità utile in G	20
per cassettei con larghezza utile in G	26
Altezza senza boccole portautensili	145 mm

Interasse A	120 mm
Numero boccole portautensili	20
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Attributo del nome del prodotto	26×20G
Tipo di prodotto	Inserto per cassette

---

## Accessori

Inserto in plastica Modello SK50	947390 SK50
----------------------------------	-------------