

**Garant****Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, Ø D: 17mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218110 17
GTIN	4062406252328
Classe articolo	21R

## Descrizione

### Uso:

- **Per filettature grandi e profonde.**
- **Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.**
- **Per filettature di fori ciechi e passanti.**
- **Universale per filettatura destra e sinistra.**
- **Ridotta pressione di taglio.**

## Descrizione tecnica

Ø Taglio D	16,75 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	22,2 mm
Misura inserto	11
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	17 mm
Sede filettata di	M8
Vite inserto	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø Giunto D <sub>1</sub>	13 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm
Numero di scanalature per i trucioli	1

Utilizzo per tipo di foro	Foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	Foro passante
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Fresa a filettare

## Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX8	659922 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200