

**Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 2xD, Ø DC: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235000 16
GTIN	4062406252755
Classe articolo	22L

Descrizione**Esecuzione:**

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti. Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030 – 235082.

Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	20 mm
Serie	HOLEX Pro
Lunghezza utile L ₁	35 mm
Set di viti per inserti	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Ø Nominale D	16
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOMT05T204 / XOMT05T204
Lunghezza codolo L _s	50 mm
Lunghezza complessiva L	101 mm

Limite di regolazione massimo V_{\max}	0,25 mm
Sporgenza totale L_A	51 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX6	659922 TX6
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200