

**Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon, 4xD, Ø DC: 17,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	235010 17,5
GTIN	4062406253424
Classe articolo	22L

Descrizione**Esecuzione:**

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti. Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.

Tolleranza del foro: -0,05 / +0,3 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030 – 235082.

Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Raccomandazioni:

Durante la foratura ridurre l'avanzamento al 70%.

Descrizione tecnica

Serie	HOLEX Pro
Set di viti per inserti	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Codice ISO Inserto	SOMT06T205 / XOMT06T204

Per Ø in pollici	11/16 pollici
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L _s	56 mm
Ø Nominale D	17,5
Lunghezza utile L ₁	71 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Lunghezza complessiva L	143 mm
Limite di regolazione massimo V _{max}	0,25 mm
Sporgenza totale L _A	87 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	4×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Lama da 6 mm per Torx® Impronta Torx® TX7	659922 TX7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200