

Garant**Supporto a espansione idraulica VDI 40, VDI 40, Ø D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319754 20
GTIN	4062406254506
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

Straordinaria copertura di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Laser frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante. Due viti di fissaggio per la massima accessibilità, sia che si tratti del mandrino principale o del contromandrino. Incluso spruzzatore sferico.

Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L ₁	42 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Peso	0,6 kg

Ø Esterno D	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	64 mm
Adattatore	VDI 40
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico