

Garant**Supporto a espansione idraulica Ø codolo 32 mm, ØD1: 16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319751 16
GTIN	4062406254513
Classe articolo	31M

Descrizione

Esecuzione:

Straordinario range di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Indicatore frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante. Impiego flessibile su qualsiasi tipo di revolver.

Vantaggi:

- **Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.**
- **Utilizzo semplice e rapido.**
- **Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.**
- **Centraggio perfetto.**

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l'utilizzo di barre alesatrici.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Lunghezza utile L ₁	59 mm
Sporgenza totale Dim. A	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Larghezza B	50 mm
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico