



## Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 260mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	766043 260
GTIN	4062406254834
Classe articolo	72D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

**Capacità di taglio:** Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

#### Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

### Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	33 mm
Lunghezza complessiva	260 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia