

**HOLEX**

**Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente, destro, Lunghezza complessiva: 260 mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767042 260
GTIN	4062406254841
Classe articolo	72D

## Descrizione

### Esecuzione:

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

**Capacità di taglio:** Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.

### Uso:

Per tagli dritti continui e di forme.

Lunghezza taglienti: 40 mm

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	260 mm
Lunghezza taglienti	40 mm
Tipo di impiego	destro
Tipo di prodotto	Cesoia