



Cesoia per lamiera, taglio per varie forme impugnatura bicomponente, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 260mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767043 260
GTIN	4062406254858
Classe articolo	72D

Descrizione

Esecuzione:

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm; lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli dritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	40 mm
Lunghezza complessiva	260 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia