

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del LR, SK 40 A = 120,
Campo di serraggio: 1-6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Classe articolo	34F

Descrizione**Esecuzione:**

- **Coni interni ed esterni rettificati.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!**

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806,

chiave di serraggio AB n. art. 308820– 308835,

perno di serraggio GARANT n. art. 309563,

pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 – 309573.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	42 mm
-------------	-------

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Campo di serraggio	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Lunghezza utile L _N	20 mm
Adattatore	SK 40 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308825 40
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 5 mm	309572 5
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 6 mm	309572 6
Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna Ø Attacco nominale d 6 mm	309573 6
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 4 mm	309572 4
Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna Ø Attacco nominale d 4 mm	309573 4
Pinza di serraggio ultrasottile a tenuta stagna Ø Attacco nominale d 1 mm	309573 1
	309573 3

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 3 mm

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 5 mm

309573 5

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 1 mm

309572 1

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 3 mm

309572 3

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308835 40

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 2 mm

309573 2

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 2 mm

309572 2