

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante,  
HSK-A 63 A = 120, Campo di serraggio: 1-6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Classe articolo	34F

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Superfici funzionali HSK rettificata.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!**

**Vantaggi:**

Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.

La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

**Fornitura:**

Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.

**Accessori speciali:**

**Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 e 309573.**

Chiave a bussola n. art. 309890, **pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.**

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Ø Esterno D	44 mm
Campo di serraggio	1 - 6 mm
Lunghezza utile L <sub>N</sub>	30 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 120
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

## Accessori

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 4 mm	309573 4
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 3 mm	309572 3
Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 3 mm	309573 3
Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 6 mm	309573 6
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 5 mm	309572 5
Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 2 mm	309573 2
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 2 mm	309572 2
	309572 4

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø  
Attacco nominale d 4 mm

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø  
Attacco nominale d 1 mm

309572 1

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco  
nominale d 5 mm

309573 5

Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø  
Attacco nominale d 6 mm

309572 6

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco  
nominale d 1 mm

309573 1