Scheda tecnica

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter

Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 120, Campo di serraggio: 1-6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Classe articolo	34F

Descrizione

Esecuzione:
- **Superfici funzionali HSK rettificate.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!**

Vantaggi:
La struttura estremamente sottile e permette la lavorazione anche di componenti di difficile accesso, come ad esempio nella realizzazione di utensili e stampi.
Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.
Fornitura:
Inclusa vite di serraggio e chiave con leva a T.
Accessori speciali:
Chiave a bussola n. art. 309890, **pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.**
Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 e 309573.

Descrizione tecnica

Ø D_1	10,1 mm
Ø D_2	13,5 mm

Sporgenza totale Dim. A	120 mm
∅ Esterno D	44 mm
Campo di serraggio	1 - 6 mm
Lunghezza utile L_N	30 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 120
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/304982-1-6