

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrino a pinza, ultrasottile, con passaggio interno del lubrorefrigerante,  
HSK-E 40 A = 75, Campo di serraggio: 1-6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Classe articolo	34F

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Superfici funzionali HSK rettificata.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!**

**Vantaggi:**

Ampio campo di impiego e profilo ottimizzato per minori oscillazioni. Raffreddamento tramite pinza di serraggio attraverso l'utensile o lungo il codolo.

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

**Fornitura:**

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

**Accessori speciali:**

**Pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572 e 309573.**

Chiave a bussola n. art. 309890, **pinze di serraggio GARANT n. art. 309563.**

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	44 mm
-------------	-------

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Campo di serraggio	1 - 6 mm
Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Lunghezza utile L <sub>N</sub>	35 mm
Adattatore	HSK-E 40 A = 75
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

## Accessori

Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 4 mm	309572 4
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 3 mm	309573 3
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 5 mm	309572 5
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 3 mm	309572 3
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 5 mm	309573 5
Pinza di serraggio ultrasottilePassaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 2 mm	309572 2
Pinza di serraggio ultrasottilea tenuta stagna Ø Attacco nominale d 1 mm	309573 1

Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 4 mm	309573 4
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 1 mm	309572 1
Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 6 mm	309573 6
Pinza di serraggio ultrasottile tenuta stagna Ø Attacco nominale d 2 mm	309573 2
Pinza di serraggio ultrasottile Passaggio interno per LR Ø Attacco nominale d 6 mm	309572 6