

## Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC120, Modello: 38



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574490 38
GTIN	4013349528230
Classe articolo	57L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in **sfere di carburo di silicio** flessibili.  
Lunghezza complessiva 200 mm.

#### Uso:

Per **smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura**. Produce **superfici rettificate uniformi** con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , tempo di contatto 20 - 40 secondi.

#### Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

### Descrizione tecnica

Per foro di $\varnothing$	35,1 - 38 mm
$\varnothing$ Spazzola $D_1$	41 mm
Lunghezza di lavoro $L_3$	70 mm
$\varnothing$ Codolo $D_5$	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione	Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Grana	120
Velocità consigliata	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Tipo di prodotto	Spazzole interne

---

## Accessori

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 20 l

084205 20

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 5 l

084205 5

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80  
Contenuto 0,25 l

084205 0,25