

**Garant****Coppia di espansioni polari, Per modello: 600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	382025 600
GTIN	4062406258214
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Opzione 1

Ø pezzo: 40 – 300 mm

Opzione 2

Ø pezzo: 158 – 500 mm

Opzione 3

carico verticale max.: 400 kg

**Descrizione:****Opzione 1:** Diametro pezzo 40 – 300 mm.**Opzione 2:** Diametro pezzo 158 – 500 mm.**Opzione 3:** carico verticale max.: 400 kg.**Uso:**

Per il montaggio sulla superficie polare del dispositivo di sollevamento dei carichi. In questo modo è possibile sollevare pezzi con diametri differenti. Accessibilità ottimizzata in caso di situazioni di sollevamento personalizzate.

**Per:**

Magnete di sollevamento LM1 n. art. 382020 Dim. 300 e 600.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio e perni di arresto per il trasporto verticale di carichi.

**Nota:****Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche!**

Carico massimo variabile a seconda dell'opzione.

---

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Espansione polare

---

## Accessori

Magnete di sollevamento LM1 Carico massimo (piano) 600 kg

382020 600