



## Chiavi maschio piegate esagonali 90° – 100° lunghe, con testa sferoidale e fianco corto esecuzione cromata, Esagono: 10mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627381 10
GTIN	7610733282944
Classe articolo	63D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Fianchi extra corti con angolo flessibile (90° – 100°), testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza.

#### Vantaggi:

Angolo flessibile sul fianco corto (90° – 100°).

**90° per inserimento:** È possibile raggiungere facilmente anche punti di difficile accesso.

**100° per lavorazione:** La libertà di movimento delle mani permette di lavorare in modo agevole e sicuro.

#### Materiale:

Superficie nichelata e cromata.

### Descrizione tecnica

Esagono	10 mm
Lunghezze dei fianchi	230×28 mm
Superficie	esecuzione cromata
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Angolo di 100 gradi	sì
Manico corto	sì
Esecuzione lunga	sì

Tipo di prodotto

Giravite