


Garant

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Portata max. 350 / 300 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 2000

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920306 2000
GTIN	4062406261672
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore. Tavolo da lavoro **senza** lamiere antiscivolo; non adatto per montaggio in serie.

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse **termoverniciate** in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Facili attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L'aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Descrizione tecnica

Profondità piano di lavoro	750 mm
Larghezza	2000 mm
Peso	98 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Profondità	750 mm

Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	610 - 1200 mm
Velocità di sollevamento	22 mm/s
Portata massima	300 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	300 kg
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro