



Chiave maschio piegata per viti con impronta Torx®, con zigrinatura, Impronta Torx®: TX7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625037 TX7
GTIN	7610733281848
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita.

Vantaggi:

La zigrinatura a norma ISO 13444 modello B garantisce una maggior presa in ambienti umidi od oleosi, aumentando così il livello di sicurezza.

Lunghezze dei fianchi: 93×19 mm

Descrizione tecnica

Impronta Torx®	TX7
Lunghezze dei fianchi	93×19 mm
Denominazione originale prodotto	Chiave maschio piegata Safety
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale	Lega speciale PB Swiss Tools
Esecuzione codolo	piegate a gomito
Superficie	esecuzione cromata
punta di precisione	nero
Testa sferoidale sul fianco lungo	no
Tipo di prodotto	Giravite

