

**Chiave combinata, Apertura: 8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613800 8
GTIN	4013288212528
Classe articolo	63F

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Ideale per l'impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L'angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

**Nota:**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 613600

**Descrizione tecnica**

Dimensione apertura	Metrica
Lunghezza chiave L	115 mm
Altezza bocca massima h1	4,5 mm
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	7 mm
Apertura	8 mm
Denominazione originale prodotto	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave