



Nastro adesivo rinforzato Set di 4 pezzi, verde, larghezza × lunghezza (mm×m): 38X25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083614 38X25
GTIN	4042448168450
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro **tesa® 4671** è composto da un supporto in tessuto di rayon, ha una **superficie opaca**, è **disponibile in colori fluorescenti** ed è adatto per quasi **tutti i tipi di applicazione**. **Facile da rimuovere, non lascia residui**. Elevata adesività anche su **superfici ruvide**, nonché **facilmente scrivibile**.

Con il nastro telato tesa® 4671 in colori fluorescenti potrete effettuare in modo sicuro e affidabile diverse operazioni, quali ad esempio marcature di elementi di vario tipo o applicazioni nel settore degli eventi!

Il nastro telato tesa® 4671 è disponibile in colori fluorescenti e viene spesso impiegato da tecnici specializzati per marcare in maniera visibile diversi elementi oppure per effettuare applicazioni nel settore degli eventi. Adatto per molteplici applicazioni come marcatura, fissaggio, rinforzo o riparazione. Il nastro telato tesa® 4671 è semplice da rimuovere, è facilmente scrivibile, ha una superficie opaca ed è conformabile. La combinazione della tela con rivestimento in acrilico e di una massa adesiva in gomma naturale garantisce un'elevata resistenza all'abrasione. Il nastro telato può essere rimosso senza lasciare residui ed è disponibile nei seguenti colori: verde neon, giallo neon, arancione neon e rosa neon.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	4671
Guaina conduttrice presente	no
Massa adesiva	Gomma naturale
Finezza del tessuto	120 mesh
Elasticità	9 %
Materiale supporto	Tessuto
Forza adesiva su acciaio	0,35 N/mm
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Larghezza	38 mm
Colore	verde
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Lunghezza	25 m
Resistenza alla trazione	7 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	140 °C
Spessore	0,28 mm
Attributo del nome del prodotto	verde
Tipo di prodotto	Nastro adesivo