



Paranco a leva in alluminio BRAVO™, Portata: 0,25t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086013 0,25
GTIN	3600232511298
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in **lega di alluminio** ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. **Dispositivo di sblocco catene** scorrevole.

Catena di carico composta da un dispositivo di rinvio della catena con gancio di carico girevole sull'estremità (dotato di meccanismo di sicurezza). L'altra estremità è provvista di un dispositivo anti-fuoriuscita.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.

Descrizione tecnica

Altezza di sollevamento normale	1,5 m
Portata	250 kg
Dispositivo di sblocco catene	sì
Numero di rinvii della catena	1
Peso	2,3 kg
Tipo di prodotto	Paranco a leva / paranco

