

Garant**Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	631439 12
GTIN	4062406264406
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Aperture a tolleranze strette con profilo **HT-Drive** che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:**DIN 3124-L****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole poligonali GARANT e HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 631442; HOLEX: n. art. 631452).

Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	16,9 mm
Apertura	12 mm
Lunghezza	50 mm
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromata

Tipo di prodotto

Bussola