



**Nastro adesivo VHB™, trasparente, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X11**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Classe articolo	08M

**Descrizione**

**Esecuzione:**

**3M™ 4910** è un nastro trasparente e incolore, ed è quindi ideale per il montaggio di insegne traslucide retroilluminate, per vetri impregnati con resina sintetica, metalli, vetro e materiali con elevata energia superficiale (HSE), materiali decorativi e listelli, targhette e loghi, per l'incollaggio di pannelli e il fissaggio di elementi di rinforzo.

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 11 m

Larghezza: 19 mm

Spessore: 1 mm

**Descrizione tecnica**

Forza adesiva su acciaio	4,8 N/mm
Denominazione originale prodotto	4910
Massa adesiva	Acrilato

## Scheda tecnica

Lunghezza	11 m
Larghezza	19 mm
Spessore	1 mm
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Colore	trasparente
Particolarità	flessibile
Particolarità	ammortizzante
Particolarità	resistente all'umidità
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Montaggio
Applicazione	Attaccare
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Durata minima	12 mese
Elasticità	300 %
Attributo del nome del prodotto	trasparente
Tipo di prodotto	Nastro adesivo