


**Nastro adesivo VHB™, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083789 19X33
GTIN	4001895844911
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 5952** è adatto per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo metodo di incollaggio semplice e veloce offre un'elevata resistenza e una lunga durabilità. Applicabile su una vasta gamma di superfici (come ad es. termovernicature), il nastro adesivo VHB si contraddistingue per una straordinaria efficienza e le ottime proprietà viscoelastiche.

**Nota:**

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.  
La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

**Descrizione tecnica**

Tipo di nastro adesivo	su due lati
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Massa adesiva	Acrilato
Lunghezza	33 m

Denominazione originale prodotto	5952
Durata minima	12 mese
Spessore	1,1 mm
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Larghezza	19 mm
Elasticità	300 %
Colore	nero
Attributo del nome del prodotto	nero
USP1	VHB™
USP2	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo