



## Nastro con gancetti e anelli, Modello: SJ352D



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083691 SJ352D
GTIN	4001895502033
Classe articolo	08M

### Descrizione

#### Esecuzione:

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Nastro con gancetti e anelli. La compressione del nastro con gancetti e anelli crea una chiusura a pressione stabile e resistente.

### Descrizione tecnica

Colore	nero
Denominazione originale prodotto	SJ352
Spessore	3,6 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	5 m
Massa adesiva	Gomma sintetica
Campo di applicazione	Campo interno
Numero di nastri adesivi richiudibili	5000

Resistente ad alte temperature fino a	50 - 90 °C
Durata minima	12 mese
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Tipo di prodotto	Nastro adesivo