

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/43****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/43
GTIN	4251414902817
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DTUNR

Inserto adatto: TN.. 1604..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min}: 48 mm

Spostamento centrale L₃: 27 mm

Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO

DTUNR

Sistema	DM
Ø Preforatura minimo D _{min}	48 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 2
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Sottoplacchetta	259033 4
Lunghezza complessiva L	35 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Vite per sottoplacchetta	259027 1
Inserto adatto	TN.. 1604..
Serie	Master Mute
Punto di taglio / attacco	40 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 2	259036 2
Unità staffe	259503
Vite per sottoplacchetta Modello 1	259027 1
Vite per sottoplacchetta	259611
Sottoplacchetta	259226
Sottoplacchetta Modello 4	259033 4