

Garant
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: DM/46**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Classe articolo	29D

Descrizione
Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SCLCL

Inserto adatto: CC.. 1204..

Angolo di registrazione: 95 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 49 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	40 mm
---------------------------	-------

Angolo di registrazione	95 grado
Serie	Master Mute
Sistema	DM
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SCLCL
Vite inserto	269023 4
Sottopiacchetta	259033 2
Lunghezza complessiva L	32 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Vite per sottopiacchetta	269015 2
Ø Preforatura minimo D _{min}	49 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di serraggio Modello 3	269022 3
Vite di serraggio	269406
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite di serraggio Modello 4	269022 4