

**Garant**
**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: DM/49**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/49
GTIN	
Classe articolo	29D

**Descrizione**
**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Punto di taglio / attacco	40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	STUCR
Vite inserto	269023 3
Sistema	DM
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Sottopiacchetta	259033 4

Serie	Master Mute
Angolo di registrazione	93 grado
Vite per sottopiacchetta	269015 2
Lunghezza complessiva L	32 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	49 mm
Insero adatto	TC.. 16T3..
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di serraggio Modello 3	269023 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15