

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro con carrello, altezza 850 mm con piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 923627 1500   |
| GTIN            | 4062406264505 |
| Classe articolo | 9GG           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Collocamento:**

Altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontali dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

|  |  |
|--|--|
| Profondità piano di lavoro   | 750 mm   |
| Peso   | 165 kg   |
| Profondità utile cassette  | 500 mm   |
| Cassetti con apertura differenziata  | a una mano   |
| Superficie utile dei cassette in G   | 20×20  |
| Portata massima carrello   | 400 kg   |
| Profondità struttura portante  | 700 mm   |
| Spessore piano di lavoro   | 50 mm  |
| Lunghezza piano di lavoro  | 1500 mm  |
| Larghezza struttura portante   | 1300 mm  |
| Larghezza utile cassette   | 500 mm   |
| Cassetti larghezza utile in G  | 20   |
| Altezza  | 850 mm   |
| Cassetti profondità utile in G   | 20   |
| Altezza utile corpo per cassette   | 525 mm   |
| Ingresso per tipo di connettore  | F  |
| Tensione nominale  | 250 V  |
| Esecuzione costruttiva   | Struttura tubolare in acciaio                                  |
| Spessore del materiale   | 1 mm   |
| Altezza banco da lavoro  | 850 mm   |
| Portata cassette/ripiani estraibili  | 75 kg  |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg   |
| Spessore inserti   | 50 mm  |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)   | 100 %  |
| Angolo di apertura sportello   | 180 grado  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto  | 20×20G   |

Tipo di prodotto

Banco da lavoro mobile