

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro con carrello, altezza 850 mm con piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923624 1500
GTIN	4062406264499
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Collocamento:**

Altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Profondità utile cassette	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Peso	165 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette larghezza utile in G	20
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Cassette profondità utile in G	20
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Portata massima carrello	400 kg
Altezza	850 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro mobile