

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro con carrello, altezza 950 mm con piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923644 1500
GTIN	4062406264925
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura di acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Carrello con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse Ø 100 mm con superficie di scorrimento in gomma piena. Il banco da lavoro può essere sollevato o abbassato mediante l'apposita maniglia bicomponente in Haptoprene®, garantendo così una completa stabilità sul posto di lavoro o uno spostamento agevole. Carrello con portata fino a **400 kg** (banco da lavoro incluso il contenuto). Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **carrello sempre antracite RAL 7016** (non configurabile), **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Portata massima carrello	400 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Altezza	950 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Larghezza struttura portante	1300 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	173 kg
Superficie utile dei cassette in G	20x20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro mobile