

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con sportello con cerniere a sinistra, Altezza / Numero di cassetti: 700****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927617 700
GTIN	4062406265045
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

**Collocamento:**

Altezza porta mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Cassettiera verniciata in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Altezza	700 mm
Numero di porte	1

Battuta porta	sinistra
Larghezza	600 mm
Altezza porta	625 mm
Peso	28 kg
Numero dei cassetti	0
Profondità	650 mm
Altezza utile	625 mm
Altezza utile sportello	625 mm
Larghezza utile	550 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------