

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	25 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Misura inserto	11 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCL
\varnothing Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Inserto adatto	DC.. 11T3..

Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa