

**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4430, Modello: TI**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213046 TI
GTIN	4062406267155
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Innovativo** sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2x3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ .

Raggio programmato con  $a_{p,max}: 3 \text{ mm}$

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,8 mm

## Descrizione tecnica

Modello	TI
Avanzamento $f_z$ per dente	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,5 mm
Codice ISO Inserto	XOMU146715ZZER
Tipo	HB4430
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$ .	0,8 mm
profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	PVD
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adatto	50 m/min	S
a umido max.	idoneo		