

Kroepelin
Längenmesstechnik

Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali, Intervallo di misurazione: 30-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438965 30-50
GTIN	2050002040953
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

Forza di misura	1,1 - 1,6 N
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	85 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Profondità scanalatura massima	7 mm

Larghezza scanalatura minima	1,2 mm
Intervallo di misurazione	30 - 50 mm
Limite di errore	0,03 mm
Numero di batterie contenute	2
Ripetibilità angolare	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

Accessori

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Adattatore per interfacce Modello A2	498954 A2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2