

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori con bracci tastatori per interni, digitali con tastatore a 3 punti, Intervallo di misurazione: 40-60mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438985 40-60
GTIN	2050002041004
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

1 braccio di tastatura fisso e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro.

#### Visualizzazione digitale del valore assoluto.

L'immissione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Tastatore a 3 punti per il rilevamento rapido e sicuro del valore di misura.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3, manuale di istruzioni.

#### Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2; cavo per la trasmissione dati n. art. 497440; adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

### Descrizione tecnica

Limite di errore	0,02 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Forza di misura	1,1 - 1,6 N
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	84 mm

Larghezza scanalatura minima	1,6 mm
Profondità scanalatura massima	8 mm
Forma contatto di misura	3
Numero di batterie contenute	2
Intervallo di misurazione	40 - 60 mm
Ripetibilità angolare	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per interni.

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S
Certificato DAkkS Tastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S

## Accessori

Adattatore per interfacce Modello A2	498954 A2
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2