



Punte universali in metallo duro, Ø Punta: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787040 12
GTIN	9002741152087
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!

Descrizione tecnica

Lunghezza elica	90 mm
Lunghezza complessiva	150 mm
Ø Punta	12 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali