

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello con cerniere a sinistra / cassetti, 12×20G,
Altezza / Numero di cassetti: 800/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Larghezza	400 mm
-----------	--------

Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile per cassette	150 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Larghezza utile cassette	300 mm
Numero dei cassette	2
Altezza utile sportello	525 mm
Numero di porte	1
Cassette larghezza utile in G	12
Larghezza utile	350 mm
Battuta porta	sinistra
Peso	41,3 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Cassette profondità utile in G	20
Altezza porta	525 mm
Profondità	650 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Cassettiera 16G con sportello con battuta a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 800/525 mm	927422 800/525
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21