

**Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	643233 10
GTIN	4000896046874
Classe articolo	630

**Descrizione****Esecuzione:**

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Lame con rivestimento TiN con adesività e una resistenza all'abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

**Uso:**

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.

**Descrizione tecnica**

Esagono	10 mm
Lunghezza	60 mm
Ø Lato azionamento	23 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 7422
Profilo di manovra	Giravite esagonale

Esecuzione	con rivestimento TiN
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata
Con testa sferoidale	no
Con anello di tenuta	no
Tipo di prodotto	Bussola