



Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con rivestimento TiN, Esagono: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	643333 6
GTIN	4000896232369
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Lame con rivestimento TiN per un'adesività e una resistenza all'abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.

Descrizione tecnica

Ø Lato azionamento	23 mm
Lunghezza	140 mm
Esagono	6 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 7422
Profilo di manovra	Giravite esagonale

Esecuzione	con rivestimento TiN
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	TiN
Tipo di prodotto	Bussola