



## Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con rivestimento TiN, Esagono: 7mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 643333 7      |
| GTIN            | 4000896232352 |
| Classe articolo | 630           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Lame con rivestimento TiN per un'adesività e una resistenza all'abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

#### Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

#### Norma:

**DIN 7422**

#### Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.

### Descrizione tecnica

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Ø Lato azionamento        | 23 mm              |
| Lunghezza                 | 140 mm             |
| Esagono                   | 7 mm               |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici        |
| Norma                     | DIN 7422           |
| Profilo di manovra        | Giravite esagonale |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Esecuzione       | con rivestimento TiN     |
| Materiale        | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie       | TiN                      |
| Tipo di prodotto | Bussola                  |