

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote senza cassette, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassette:
685/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassette 20×20G.

Cassettiera su ruote 24×24G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassette n. art. 930534 (cassette con sblocco di sicurezza a una mano).

Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
Numero di porte	0

Numero dei cassetti	0
Altezza utile corpo per cassetti	400 mm
ComfortClose	no
Altezza corpo per cassetti	500 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	600 kg
Larghezza	600 mm
Altezza	685 mm
Peso	44 kg
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità	600 mm
Con sponda di contenimento	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	400 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassetti	400 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Maniglia Modello 1	958490 1
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X24	951972 24X24